

KEN STECKBECKENSPÜLER 731

# Intelligente Desinfektion

- CLEAN, LEAN & GREEN

- ✓ Vollständige Desinfektion
- ✓ Leicht erkennbare Symbole
- ✓ Entspricht EN ISO 15883

Der BWD 731 wurde für Krankenstationen, Isolationsstationen und Pflegeheime entwickelt und hat aufgrund seines kompakten Designs eine geringe Stellfläche. Der BWD 731 ist einfach über ein Touchpanel mit Symbolen zu bedienen, das dem Benutzer alle relevanten Programmdaten anzeigt.

Die Maschine ist als freistehendes, wandhängendes oder unterbaufähiges Modell verfügbar.

Die verschiedenen Steckbeckenhalter sind für alle Arten von Steckbecken geeignet. Die Kapazität pro Charge beträgt ein Steckbecken oder zwei Urinflaschen. Die Halterung kann auch Toilettenstuhleime, Waschschüsseln und optional Messbecher aufnehmen.

Zum Waschen von Nierenschalen, Scheren, Schalen und anderen kleinen Gegenständen steht ein spezieller Utensilienkorb zur Verfügung. Alle Daten des BWD 731 können vollständig mit gängigen Computersystemen ausgetauscht werden.



# HEALTHCARE

Alle medizintechnischen KEN-Geräte entsprechen den geltenden EU-Richtlinien und wurden gemäß EN ISO 15883 hergestellt.

## Vorteile:

- Einfach zu bedienen durch eindeutige Symbole
- 5 Standardprogramme
- Sichere Desinfektionsdokumentation
- Schnellstart - automatisches Schließen der Tür und automatischer Programmstart
- Tür als Ausguss - Steckbecken werden automatisch entleert
- Wartungszugang von vorne / oben
- A0 programmierbar

## Hygienesicherheit:

- EN 62366 geprüft
- EN ISO 15883-1-3-5

## Umwelt:

- Niedrige Energiekosten
- Niedriger Geräuschpegel
- Geringer Chemikalienverbrauch

<b>Abmessung m/o Sockel</b>	H: 855/1150 x W: 450 x D: 555 mm
<b>Abmessung Spülkammer H x B x T</b>	H: 460 x W: 380 x D: 280 mm
<b>Gewicht m/o Verpackung</b>	64/82 kilo / + Sockel 69/87 kilo
<b>Eingebauter Kombitank</b>	10 L
<b>Kapazität im Waschmittlschrank</b>	5 L
<b>Kapazität Steckbecken / Urinflaschen / Stuhleimer</b>	1 x Steckenbecken 2 x Urinflaschen 1 x Stuhleimer
<b>Programm zeit</b>	6-8 Min
<b>Wasser anchluss</b>	2 x 3/4
<b>Kalt Wasser</b>	200-800kPa, ≥15L7min, 5-30°, 0-30° dH
<b>Warm Wasser</b>	200-800kPa, ≥15L7min, 30-70°, 0-3° dH
<b>Geräusch Pegel</b>	<47.5 dB(A)
<b>Strom Anschluss Optionen</b>	3x400 V - 50 Hz / Alt 1 x 230 V
<b>Wärmeelement im Kombitank</b>	2x3 kW/3x3 kW / Alt 1 x 3 kW
<b>Programm</b>	5 standard
<b>Ablauf</b>	ø90 mm
<b>Edelstahl Spülkammer</b>	Alsi 316 L

Kontaktieren sie den lizenzierten KEN Partner in ihrer Nähe:

### SCHIPPER MEDIZINTECHNIK

Klaus Schipper Rehwechsel 137, D-21258 Heidenau  
 Tlf.: +49 (0) 152 31763667 - Mail: [info@schipper-medizintechnik.com](mailto:info@schipper-medizintechnik.com)  
[www.schipper-medizintechnik.com](http://www.schipper-medizintechnik.com)



Clean, Lean & Green